



# ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΉ ΤΑΙΝΊΑ MICRO ROLLER

## ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΉ ΤΑΙΝΊΑ MICRO ROLLER ΜΕ ΜΕΓΆΛΟ ΜΉΚΟΣ ΤΑΙΝΊΑΣ.



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διορθωτική ταινία Micro roller με μεγάλο μήκος ταινίας. Χρωματιστά micro roller για γρήγορη, καθαρή και ακριβή διόρθωση εκτυπωμένων ή χειρόγραφων κειμένων. Κατάλληλη για σχεδόν όλους τους τύπους χαρτιού. Μπορείτε να γράψετε αμέσως, δεν απαιτείται χρόνος στεγνώματος και δεν περιέχει διαλύτες. Ιδανικό για κασετίνες. Διαθέσιμο σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα. Το μήκος της ταινίας είναι 8.0m, το πλάτος της ταινίας είναι 5.0mm. Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από περισσότερο από 85% ανακυκλωμένο χαρτόνι.

### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για εκτυπωμένα ή χειρόγραφα κείμενα και σχεδόν όλους τους τύπους χαρτιού.

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Διορθωτικό Micro roller με μεγάλο μήκος ταινίας.
- Κατάλληλη για εκτυπωμένα ή χειρόγραφα κείμενα.
- Μπορείτε να γράψετε αμέσως – δεν απαιτείται χρόνος στεγνώματος.
- Κατάλληλη για τα περισσότερα είδη χαρτιού.
- Με έλεγχο ταινίας και βίδα που επαναφέρει την ταινία.
- Χωρίς διαλύτες.
- Διαθέσιμο σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα.
- Ταινία 8.0m x 5.0mm
- Συσκευασία >85% ανακυκλωμένο χαρτόνι.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

#### Οδηγίες χρήσης:

Ανοίξτε το ενσωματωμένο καπάκι, τοποθετήστε τον κύλινδρο στη θέση που θέλετε να διορθώσετε και τραβήξτε τον προς τα πίσω, καθώς πιέζετε ελαφρά προς τα κάτω. Μπορείτε να γράψετε πάνω του αμέσως. Μια χαλαρή ταινία μπορεί να επανασυσφίγγεται προσαρμόζοντας τη βίδα σύσφιξης ταινίας. Κλείστε το καπάκι προστασίας μετά από τη χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε σχεδόν γωνία, καθιστώντας το ιδανικό για τη χρήση από αριστερόχειρες.

**Λεκέδες / υπολείμματα:** Η διορθωτική ταινία μπορεί να απομακρυνθεί από λείες επιφάνειες όταν στεγνώσει, κατά προτίμηση με μηχανική ενέργεια χρησιμοποιώντας λεπίδα ή σπάτουλα.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό:	ακρυλική ρητίνη με διοξείδιο του τιτανίου
Χρώμα:	Λευκό
Συνοχή:	Συμπαγής
Ικανότητα βαφής:	Ναί
Χωρίς διαλύτες:	Ναί

### ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Το Διορθωτικό UHU Micro Roller είναι διαθέσιμο σε ταινία μήκους 8m και πλάτους 5mm, σε μεμονωμένο προϊόν σε κουτί ή blister.

### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύστε σε δροσερό μέρος χωρίς παγετό.