



CORRECTION ROLLER COMPACT

ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Για γρήγορη, καθαρή και ακριβή διόρθωση των εκτυπωμένων ή χειρόγραφων κειμένων. Κατάλληλο για όλους τους τύπους χαρτιού. Μπορείτε να γράψετε αμέσως, δεν απαιτείται χρόνος στεγνώματος και δεν περιέχει διαλύτες. Με ενσωματωμένο καπάκι για την προστασία της ταινίας και βάση που στέκεται όρθια μόνη της, έλεγχο ταινίας που απομένει και βίδα σύσφιξης ταινίας. Το μήκος ταινίας είναι 10,0m και το πλάτος ταινίας είναι 5,0mm. Το ρόλερ (εκτός της ταινίας) αποτελείται από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό και η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από ανακυκλωμένο χαρτόνι σε περιεκτικότητα 95%.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για εκτυπωμένα ή χειρόγραφα κείμενα σε κάθε τύπο χαρτιού.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Γρήγορη, καθαρή και ακριβής διόρθωση σε εκτυπωμένο ή χειρόγραφο κείμενο.
- Μπορείτε να γράψετε αμέσως πάνω του – δεν απαιτείται χρόνος στεγνώματος. Κατάλληλο για σχεδόν κάθε τύπο χαρτιού.
- Χωρίς διαλύτες.
- Περιέκτης από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό.
- Με ενσωματωμένο καπάκι προστασίας, έλεγχο της ταινίας που απομένει και βίδα σύσφιξης της ταινίας.
- Συσκευασία: 95% ανακυκλωμένο χαρτόνι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες χρήσης:

Ανοίξτε το ενσωματωμένο καπάκι, τοποθετήστε τον κύλινδρο στη θέση που θέλετε να διορθώσετε και τραβήξτε τον προς τα πίσω, καθώς πιέζετε ελαφρά προς τα κάτω. Μπορείτε να γράψετε πάνω του αμέσως. Η χαλαρή ταινία μπορεί να τεντωθεί ξανά προσαρμόζοντας τη βίδα σύσφιξης ταινίας. Κλείστε το καπάκι προστασίας μετά από τη χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε σχεδόν γωνία, καθιστώντας το ιδανικό για τη χρήση από αριστερόχειρες.

Λεκέδες / υπολείμματα: Η διορθωτική ταινία μπορεί να απομακρυνθεί από λείες επιφάνειες όταν στεγνώσει, κατά προτίμηση με μηχανική ενέργεια χρησιμοποιώντας λεπίδα ή σπάτουλα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό:	ακρυλική ρητίνη με διοξείδιο του τιτανίου
Χρώμα:	Λευκό
Συνοχή:	Συμπαγής
Ικανότητα βαφής:	Ναί
Χωρίς διαλύτες:	Ναί

ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Το UHU CORRECTION ROLLER COMPACT είναι διαθέσιμο με μήκος ταινίας 10m και πλάτος 5mm ως ρολό μίας χρήσης σε δίσκο, αναδιπλούμενο κουτί ή σε θήκη μπλίστερ.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Φυλάσσετε σε στεγνό, δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου.